Technisches Datenblatt

Oberteil LK4 D 25

Artikelnummer: 6178482



Kanaloberteil für den Ersatzbedarf.
Bodenbündiges Ausführen durch Sollbruchstellen.

PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6178482
Typ	LK4 D 25
Bezeichnung 1	Oberteil
Bezeichnung 2	für LK4 / LK4/N
Hersteller	OBO
Dimension	25mm
Farbe	steingrau; RAL 7030
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	10 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

Abmessungen

Länge	2.000 mm
Breite	25 mm
Maß a (mm)	31 mm

Technisches Datenblatt

Oberteil LK4 D 25

Artikelnummer: 6178482

Technische Daten

für Kanalbreite	25 mm
Halogenfrei	nein
Selbstverlöschend	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C