Technisches Datenblatt

T-Stück 110 FS

Artikelnummer: 6225292

T-Stück, horizontal,mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6225292
Typ	LT 1130 R3 FS
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	110x300
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	680 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

T-Stück 110 FS

Artikelnummer: 6225292

Abmessungen



Breite	300 mm
Höhe	110 mm
Maß B (mm)	300 mm
Maß R (mm)	300 mm

Technische Daten

Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Bauform	Abgang symmetrisch
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein