Technisches Datenblatt

T-Stück 60 FS

Artikelnummer: 6225210

T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6225210
Typ	LT 620 R3 FS
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	60x200
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	468,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

T-Stück 60 FS

Artikelnummer: 6225210

Abmessungen



Breite	200 mm
Höhe	60 mm
Maß B (mm)	200 mm
Maß R (mm)	300 mm

Technische Daten

Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Bauform	Abgang symmetrisch
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein