Technisches Datenblatt

Spannband A2K, tiefschwarz

Artikelnummer: 6490282

Spannband aus rostfreiem Stahl mit Kunststoffummantelung zur Befestigung von Leitungen auf Kabeltrag-Systemen.

CE

VA Edelstahl, rostfrei

K kunststoffbeschichtet

Stammdaten

Artikelnummer	6490282
Typ	SBR 15 A2K
Bezeichnung 1	Spannband
Bezeichnung 2	per Rolle: 25 m
Hersteller	OBO
Dimension	15x0,5
Farbe	tiefschwarz; RAL 9005
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	kunststoffbeschichtet
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	7,628 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

Technisches Datenblatt

Spannband A2K, tiefschwarz

Artikelnummer: 6490282

Abmessungen



Abmessung	15,0 x 0,5
Maß B	17 mm
Maß B1	15 mm
Maß t	1,2 mm
Maß t1	0,5

Technische Daten

Ausführung	glatt
Mindestbruchlast	4,19 kN