Technisches Datenblatt

Stoßstellenleiste A2

Artikelnummer: 7070361

Stoßstellenleiste in breiter Ausführung für den Einsatz in allen Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

CE

VA	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	7070361
Typ	SSLB 200 A2
Bezeichnung 1	Stoßstellenleiste
Bezeichnung 2	breit, mit 2 Befestigungen
Hersteller	OBO
Dimension	B200mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche Oberflächennorm	blank, nachbehandelt
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	18,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Breite	185 mm
Höhe	4 mm
Blechstärke	1,5 mm
Maß B (mm)	200 mm

Technisches Datenblatt

Stoßstellenleiste A2

Artikelnummer: 7070361

Technische Daten

Anzahl Schrauben	2 St.
Ausführung	Stoßstellenleiste
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	35 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung	ja