Technisches Datenblatt

Edelstahl-Muffe V4A

Artikelnummer: 2046776

Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.

E30 E90

VA Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	2046776
Typ	SV63W A4
Bezeichnung 1	Edelstahlverbindungsmuffe
Bezeichnung 2	ohne Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	Ø63mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche Oberflächennorm	blank, nachbehandelt
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	20,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Edelstahl-Muffe V4A

Artikelnummer: 2046776

Abmessungen



Länge	100 mm
Maß D	65,8 mm
Maß d	63,2 mm
Maß L	100 mm
Maß l	50 mm
Maß M	M63
Maß t	1,3 mm

Technische Daten

Ausführung	Steck
für Rohrdurchmesser	63 mm
Größe	63
Halogenfrei	ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	nein
Oberfläche gebürstet	ja
Oberfläche poliert	nein
Temperatureinsatzbereich max.	400 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-45 °C
Zweiteilig	nein