Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Ziegel-, Schiefer- und Wellplattendächer, Rd 8
Art.-Nr. 5217075

- Unterteil und Leitungshalter aus rostfreiem Edelstahl (V2A)
- Unterteil mit Langloch Ø 8,5 mm

VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

Stammdaten

Art.-Nr.	5217075
Typ	159 VA-V
Bezeichnung 1	Dachleitungshalter
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	20 Stück
Gewicht	3,90 kg/100 St.

Technische Daten



Anwendung	Wellplattendach
Befestigungsart Leiter	mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser von/bis	8
Montageart	schraubbar
Montagehöhe	21,00 mm
Passung	Rd 8 mm
Werkstoff des Halters	rosterfreier Stahl (V2A)
Werkstoff des Trägers	rosterfreier Stahl (V2A)