Technisches Datenblatt

Erdungs-Anschlussblock

Art.-Nr. 5016126

- mit 2 Befestigungslöchern Ø 11 mm
- 1805 2: Mit 4 Anschlusslöchern
- 1805 4: Mit 8 Anschlusslöchern
- 1805 6: Mit 12 Anschlusslöchern

VA Edelstahl, rostfrei 1.4571

Stammdaten

Art.-Nr.	5016126
Typ	1805 6 VA
Bezeichnung 1	Erdungsschiene
Bezeichnung 2	für 6 Anschlussleitungen
Dimension	404mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	97,10 kg/100 St.

Technische Daten



Länge	404,00 mm
Maß A	314,00 mm
Maß B	255,00 mm
Maß G	359 mm
Maß L	404,00 mm
Art des Zubehörs	Erdungsblock