# Technisches Datenblatt

## Profilstaberder mit Anschlusslasche

## Art.-Nr. 5003024

- Kreuzprofil 50 x 50 x 3 mm
- mit Anschlusslasche
- 1 Durchgangsloch Ø 13 mm
- 2 Durchgangslöcher Ø 11 mm
- Rundleiterbefestigung z. B. mit Typ 5001 DIN-FT möglich
- zum Errichten von Erdungsanlagen z. B. für Antennen oder Baustromverteiler-Erdungen

**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 5003024 |
| Typ | 213 2000 DIN |
| Bezeichnung 1 | Kreuzerder |
| Bezeichnung 2 | mit Anschlusslasche |
| Dimension | 2000mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoff Kürzel | St |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberfläche nach DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Oberfläche Kürzel | FT |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück |
| Gewicht | 488,40 kg/100 St. |

### Technische Daten




| | |
|---|---|
| Länge | 2.000,00 mm |
| Maß L | 2.000,00 mm |
| Ausführung | mit Anschlusslasche |
| Profilart | Kreuz |
| Verbindungsart | sonstige |