Technisches Datenblatt

Trägerklammer, mit Rohraufnahme seitlich

Artikelnummer: 1488343

Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Geschlossene Rohraufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.

CE UK CA

St	Stahl
ZL	Zinklamelle

Stammdaten

Artikelnummer	1488343
Typ	SCHPC 1,5-4 D25
Bezeichnung 1	Trägerklammer
Bezeichnung 2	mit Rohraufnahme 20-25 mm
Hersteller	OBO
Dimension	1,5-4mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zinklamelle
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Trägerklammer, mit Rohraufnahme seitlich

Artikelnummer: 1488343

Abmessungen



Länge	63 mm
Breite	28 mm
Höhe	36 mm
Maß L	63 mm
Maß W	28 mm

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil	Rohr/Kabel
Befestigungsart	klemmen
Bruchlast	0,45 kN
Flanschdicke F max.	4 mm
Flanschdicke F min.	1,5 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.	25 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.	20 mm
Scharnier justierbar	nein
Scharnierend	nein