# Technisches Datenblatt

## Trägerklammer, mit Rohraufnahme seitlich

## Artikelnummer: 1488375

Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Geschlossene Rohraufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.

CE UK CA

St Stahl

ZL Zinklamelle

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1488375 |
| Typ | SCHPC 15-20 D32 |
| Bezeichnung 1 | Trägerklammer |
| Bezeichnung 2 | mit Rohraufnahme 30-32 mm |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 15-20mm |
| Farbe | zink |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Zinklamelle |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 50 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 4,7 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

# Technisches Datenblatt

## Trägerklammer, mit Rohraufnahme seitlich

## Artikelnummer: 1488375

### Abmessungen







| | |
|---|---|
| Länge | 81 mm |
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 51 mm |
| Maß L | 82 mm |
| Maß W | 40 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anschlussart/-bauteil | Rohr/Kabel |
| Befestigungsart | klemmen |
| Bruchlast | 0,45 kN |
| Flanschdicke F max. | 20 mm |
| Flanschdicke F min. | 15 mm |
| Rohr-/Kabeldurchmesser max. | 32 mm |
| Rohr-/Kabeldurchmesser min. | 30 mm |
| Scharnier justierbar | nein |
| Scharnierend | nein |