Technisches Datenblatt

Steckbarer Deckel, bestückt, WAGO WINSTA

Artikelnummer: 2006089



Steckbarer Deckel zum Verschließen von Kabelabzweigkästen, bestückt mit 4 WAGO WINSTA-Stecksystemen, 5-polig, vorverdrahtet mit Hebelsteckklemmen. Mit Schnellverschluss im Deckel, plombierbar. Halogenfreies Material, UV-resistent. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 bei Raumtemperatur. Schutzart IP30.

HALOGEN FREE · 650° · 500 V · IP 30

PP Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	2006089
Typ	D02 4x5p WG
Bezeichnung 1	Steckbarer Deckel
Bezeichnung 2	für Abzweigkasten, bestückt
Hersteller	OBO
Dimension	150x116x60
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	24,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Steckbarer Deckel, bestückt, WAGO WINSTA

Artikelnummer: 2006089

Abmessungen



Länge	150 mm
Breite	116 mm
Höhe	60 mm

Technische Daten

Anzahl der 3-poligen Buchsen	0
Anzahl der 4-poligen Buchsen	0
Ausführung Deckel Unterputz und Hohlwand	geeignet für Snap-in-Anschlusstechnik (herstellerspezifisch)
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Form	rechteckig
ROHS Konform	ja
Schutzart	IP30