Technisches Datenblatt

Fangstange einseitig angekuppt, M16-Gewinde

Artikelnummer: 5401771

- geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
- ab einer freien Länge von >2,5 m wird eine zusätzliche Befestigung z. B. isolierte Abstandshalter empfohlen
- Ø 16 mm, Alu
- für Standfuß-System mit Innengewinde M16

Alu Aluminium

Stammdaten

Artikelnummer	5401771
Typ	101 ALU-1000
Bezeichnung 1	Fangstange
Bezeichnung 2	mit Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	1000mm
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	55 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	7,0339 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Fangstange einseitig angekuppt, M16-Gewinde

Artikelnummer: 5401771

Abmessungen



Länge	1.000 mm
Maß L	1.000 mm

Technisches Datenblatt

Fangstange einseitig angekuppt, M16-Gewinde

Artikelnummer: 5401771

Technische Daten

Anschluss	Rundleiter
Ausführung	Fangstange mit Gewinde
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	nein
Nenngröße Ø	16 mm