Technisches Datenblatt

Steigeleiter Industrie, 6 m W40

Artikelnummer: 6013872

Steigeleiter mit der Seitenhöhe 80 mm mit eingeschraubten Sprossen.
Die Steigeleiter wird in unmontiertem Zustand geliefert.

Die passende Bügelschelle ist der Typ 2056W.

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6013872
Typ	SLS 80 W40 7 FT
Bezeichnung 1	Steigeleiter Industrie
Bezeichnung 2	mit W 40 Sprosse
Hersteller	OBO
Dimension	700x6000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	6
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	1494,833 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	32,6493 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Steigeleiter Industrie, 6 m W40

Artikelnummer: 6013872

Abmessungen



Länge	6.000 mm
Breite	700 mm
Höhe	80 mm
Maß B	700 mm

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand	I-Profil
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Sprossenabstand	600 mm