Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 160 FT

Artikelnummer: 6098827



Anbau-Abzweigstück für den horizontalen Einsatz. Für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 160 mm.
Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6098827
Typ	WRAA 162 FT
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Weitspannkabelrinne 160
Hersteller	OBO
Dimension	160x200
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1865 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	64,9936 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 160 FT

Artikelnummer: 6098827

Abmessungen



Breite	200 mm
Höhe	160 mm
Blechstärke	2 mm
Maß B	200 mm
Maß R	500 mm

Technische Daten

Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Materialstärke Bodenblech	1,5 mm
NATO Lochbild	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	ja
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	2 mm