Technisches Datenblatt

Einlegeblech DD

Artikelnummer: 6103364

Einlegeblech zum Einlegen in Kabelleitern.
Zur Befestigung in Weitspannkabelleitern Flachrundschrauben mit Kombimutter des Typs FR SB 6x30 verwenden.



St	Stahl
DD	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Artikelnummer	6103364
Typ	ELB-L 50 DD
Bezeichnung 1	Einlegeblech
Bezeichnung 2	gelocht, für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	500x3000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	235,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	6,3203 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Einlegeblech DD

Artikelnummer: 6103364

Abmessungen



Länge	3.000 mm
Breite	500 mm
Höhe	45 mm
Maß B	500 mm

Technische Daten

Materialstärke	1 mm