Technisches Datenblatt

Steckdose 0°, Schutzkontakt, 2-fach

Artikelnummer: 6119725

Schutzkontakt-Steckdose 2-fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.

Polycarbonat Eco

matt

Stammdaten

Artikelnummer	6119725
Typ	STD-D0N RW2
Bezeichnung 1	Steckdose 0°, 2-fach
Bezeichnung 2	Schutzkontakt
Hersteller	OBO
Dimension	90x45x42
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat Eco
Oberfläche	matt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6,46 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Steckdose 0°, Schutzkontakt, 2-fach

Artikelnummer: 6119725

Abmessungen



Breite	90 mm
Höhe	45 mm

Technische Daten

Abdeckung	Zentralplatte
Abschließbar	nein
Anschlussart	Steckklemme
Anzahl der Einheiten	2
Anzahl der Module (bei Modul-bauweise)	0
Anzahl der Steckdosen schaltbar	0
Anzahl Pole	2
Aufdruck/Kennzeichnung	ohne Aufdruck
Ausführung	2-fach 0°
Ausführung der Oberfläche	matt
Ausführung	SCHUKO
Auswurfmechanismus	nein
Befestigungsart	einrasten
Beschriftungsfeld	nein
Betriebstemperatur max.	40 °C
Betriebstemperatur min.	-5 °C
erhöhter Berührungsschutz	ja
Fehlerstromschutz	nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE)	nein
Gangreserve	nein
Halogenfrei	ja
Isolierte Einbau	nein
Klappdeckel	nein
Kodierung	nein
Kontroll-Licht	nein
Mit Ein-/Ausschalter	nein
Mit Feinsicherung	nein
Mit Funktionsbeleuchtung	nein
Mit Orientierungsbeleuchtung	nein
Montageart	Geräteeinbaukanal
Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
ROHS Konform	ja

Technisches Datenblatt

Steckdose 0°, Schutzkontakt, 2-fach

Artikelnummer: 6119725

Technische Daten

Schutzart	sonstige
Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung	Schutzkontakt
Steckdosen Winkel	0°
Transparent	nein
Verdrehter Zentraleinsatz	nein
Überspannungsschutz	nein