Technisches Datenblatt

Zugentlastung vierseitig, Leergehäuse, Innenhöhe 175 mm

Artikelnummer: 7215788



Kalziumsilikat

Zugentlastung als wirksame Unterstützungsmaßnahme für senkrechte Kabelverlegung nach DIN 4102 Teil 12. Zugelassen für alle Kabeltypen und Steigeleitern, die als hängende Montage ausgeführt werden. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Leeres Gehäuse zur individuellen Füllung mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG und/oder Schaumstoffblöcken PYROPLUG® Block, inkl. Montageset und Kennzeichnungsschild.

Stammdaten

Artikelnummer	7215788
Typ	ZSE90-61-17 LH
Bezeichnung 1	Zugentlastung
Bezeichnung 2	für senkrechte Kabelverlegung
Hersteller	OBO
Dimension	660x225x200
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Kalziumsilikat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	975 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Zugentlastung vierseitig, Leergehäuse, Innenhöhe 175 mm

Artikelnummer: 7215788

Abmessungen



Länge	200 mm
Breite	660 mm
Höhe	225 mm
Maß B	660 mm
Maß b	610 mm
Maß H	200 mm
Maß T	225 mm
Maß t	175 mm

Technische Daten

Form	eckig