Technisches Datenblatt

Außeneck, Kanalhöhe 40 mm, FS

Artikelnummer: 7218038

Außeneck mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PY-ROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!

CE

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7218038
Typ	PLM EC 0410 FS
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	mit Brandschutzgewebe
Hersteller	OBO
Dimension	320x100x320
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	135 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,9855 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Außeneck, Kanalhöhe 40 mm, FS

Artikelnummer: 7218038

Abmessungen



Maß A	220 mm
Maß B	100 mm
Maß H	40 mm

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten	4
Deckelbefestigung	sonstige
Mit Lochung	ja
Nutzquerschnitt	1780 mm²
Trennwände möglich	nein
Winkel des Bogens	90 °