Technisches Datenblatt

Reduzierstück gerade, von Kanalhöhe 80 mm auf 40 mm, FS

Artikelnummer: 7218098

Reduzierstück mit intumeszierendem Brandschutzgewebe zur symmetrischen Reduzierung bei gerader Kanalstrecke von PLM D 0810 auf PLM D 0410. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!

CE

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7218098
Typ	PLM RP 0810 FS
Bezeichnung 1	Reduzierung
Bezeichnung 2	mit Brandschutzgewebe
Hersteller	OBO
Dimension	360x100x80
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	70,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,7592 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Reduzierstück gerade, von Kanalhöhe 80 mm auf 40 mm, FS

Artikelnummer: 7218098

Abmessungen



Maß h	40 mm
Maß H	80 mm

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten	4
Deckelbefestigung	sonstige
Ummantelung	Stahl