Technisches Datenblatt

Gegenplatte für Wandanschluss I120 1025

Art.-Nr. 7216485



Adapterplatte für abgehängte Montage des Wandanschlusses BSKM-WA 1025, mit Aufnahmemöglichkeit für Gewindestangen M10, inklusive Muttern.

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7216485
Typ	BSKM-GW 1025 FS
Bezeichnung 1	Gegenplatte Wandanschluss I120
Bezeichnung 2	für abgehängte Montage
Dimension	100x250
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	259,50 kg/100 St.

Technische Daten





Maß A	460,00 mm
Maß D	150,00 mm
Maß d	180,00 mm
Maß e	406,00 mm
Maß T	96,00 mm
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal	120,00