Technisches Datenblatt

Deckel für 45°-Bogen Magic

Art.-Nr. 7138430



Deckel für 45° Bogen mit vormontierten Drehriegeln.

Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.

VA	Edelstahl, rostfrei 1.4301
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	7138430
Typ	DFBM 45 100 A2
Bezeichnung 1	Deckel Bogen 45°
Bezeichnung 2	für Bogen RBM 45 100
Hersteller	OBO
Dimension	B=100mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	13,10 kg/100 St.

Technische Daten



Breite	100,00 mm
Maß B	100,00 mm
Abbiegung (Winkel)	45°
Befestigungsart	Drehriegel
Blechstärke	1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne	☑
Geeignet für Gitterrinne	☐
Geeignet für Kabelleiter	☑
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	☐
Scharnierend	☐