Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht

Art.-Nr. 6052821



Ungelochter Deckel für Kabel- und Gitterrinnen.

Quersicke ab 500 mm Breite.

Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

VA	Edelstahl, rostfrei 1.4301
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	6052821
Typ	DRLU 050 A2
Bezeichnung 1	Deckel ungelocht
Bezeichnung 2	für Kabelrinne und Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	50x3000
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	59,77 kg/100 m

Technische Daten



Länge	3.000,00 mm
Breite	50,00 mm
Seitenhöhe	35,00 mm
Maß B	50,00 mm
Befestigungsart	Deckelklammer
Blechstärke	1,00 mm
Geeignet für Kabelrinne	☑
Geeignet für Gitterrinne	☐
Geeignet für Kabelleiter	☑
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Rostfreier Stahl, gebeizt	☐