Technisches Datenblatt

Trennsteg 30

Art.-Nr. 6062054

Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.

VA	Edelstahl, rostfrei 1.4571
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	6062054
Typ	TSG 30 A4
Bezeichnung 1	Trennsteg
Bezeichnung 2	für Kabeltragsysteme
Dimension	30x2995
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	38,00 kg/100 m

Technische Daten



Länge	3.000,00 mm
Seitenhöhe	30,00 mm
Maß H	30,00 mm
Maß L	3.000,00 mm
Blechstärke	0,75 mm
Befestigungsart	schraubbar
Befestigungslochung (ETIM)	☐
Geeignet für Gitterrinne	☑
Geeignet für Kabelleiter	☑
Geeignet für Kabelrinne	☑
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Rostfreier Stahl, gebeizt	☐