

Technisches Datenblatt

FireBox mit Einsteckdichtungen, 2 Sicherungshalter

Art.-Nr. 7205758



Kabelabzweigkasten mit zwei Sicherungshaltern und weichen Einsteckdichtungen. Ausreichender Verdrahtungsraum durch diagonal angeordnete Anschlusseinheit mit komplett vormontierten hochtemperaturbeständigen Keramikklemmen. Grün-gelb gekennzeichnete Schutzleiterklemme. Befestigung an gut zugänglichen Außenlaschen. Zugelassen für Kabelanlagen mit elektrischem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 mit den Klassen E30, E60 und E90. Keramikklemmen wurden nach DIN EN 60998-2-1:2004 geprüft.

Inklusive 2 x Schraubankern MMSplus P 6x35.




PP Polypropylen

Stammdaten

Art.-Nr.	7205758
Typ	T100ED 06A2F
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Bezeichnung 2	für Funktionserhalt
Dimension	150x116x67
Farbe	pastellorange
RAL-Nummer	2003
Werkstoff	Polypropylen
Werkstoff Kürzel	PP
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	52,95 kg/100 St.

Technische Daten



Länge	150,00 mm
Breite	116,00 mm
Höhe	67,00 mm
Lichte Innenmaße	136x102x57 mm
Maß L	150,00 mm
Maß B	116,00 mm
Maß H	67,00 mm
Maß L1	162,00 mm
Maß L2	182,00 mm
Abmessung LxBxH	150x116x67 mm
Abmessung	150x116x67 mm
Anreihbar	□
Anzahl der Einführungen	10
Anzahl der Klemmen	7
Einzelklemmen	3
Doppelklemmen	3
Schutzklemme	1
Art der Gehäusedurchführung	Stufenmembran abschneidbar
Bemessungsisolationsspannung U _i	690,00 V
Bestückung	Klemme
Deckel	nicht transparent

Technisches Datenblatt

FireBox mit Einsteckdichtungen, 2 Sicherungshalter

Art.-Nr. 7205758



Technische Daten

Deckelbefestigung	geschraubt
Einführungen	8 x M25 2 x M32
Einführung von Hinten	<input type="checkbox"/>
Explosionsgeprüfte Ausführung	<input type="checkbox"/>
Form	rechteckig
Funktionserhalt (ETIM)	E 90
Für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Abschirmung	<input type="checkbox"/>
Mit Deckel	<input checked="" type="checkbox"/>
Nennquerschnitt	6,00 mm ²
Nennspannung	660,00 V
Schutzart	IP66
Plombierbar	<input type="checkbox"/>
Schlagfest	<input type="checkbox"/>
Transparenter Deckel	<input type="checkbox"/>
Witterungsbeständig	<input type="checkbox"/>