


# Technisches Datenblatt

## FireBox mit Einsteckdichtungen, Doppelklemmen

Art.-Nr. 7205750



Kabelabzweigkasten mit keramischen Doppelklemmen und weichen Einsteckdichtungen. Ausreichender Verdrahtungsraum durch diagonal angeordnete Anschlusseinheit mit komplett vormontierten hochtemperaturbeständigen Keramikklemmen. Grün-gelb gekennzeichnete Schutzleiterklemme. Befestigung an gut zugänglichen Außenlaschen. Zugelassen für Kabelanlagen mit elektrischem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 mit den Klassen E30, E60 und E90. Keramikklemmen wurden nach DIN EN 60998-2-1:2004 geprüft.

Inklusive 2 x Schraubankern MMSplus P 6x35.


E30 E90 IP 66 E60

PP Polypropylen

### Stammdaten

Art.-Nr.	7205750
Typ	T250ED 16-2A
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Bezeichnung 2	für Funktionserhalt
Dimension	240x190x95
Farbe	pastellorange
RAL-Nummer	2003
Werkstoff	Polypropylen
Werkstoff Kürzel	PP
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	105,68 kg/100 St.

### Technische Daten



Lichte Innenmaße	225x173x86 mm
Maß L	240,00 mm
Maß B	190,00 mm
Maß H	95,00 mm
Maß L1	250,00 mm
Maß L2	270,00 mm
Abmessung LxBxH	xx mm
Anreihbar	<input type="checkbox"/>
Anzahl der Klemmen	5
Doppelklemmen	4
Schutzklemme	1
Art der Gehäusedurchführung	Stufenmembran abschneidbar
Bestückung	Klemme
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Einführungen	9 x M25 7 x M32
Einführung von Hinten	<input type="checkbox"/>
Explosionsgeprüfte Ausführung	<input type="checkbox"/>
Form	rechteckig
Funktionserhalt (ETIM)	E 90
Für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Abschirmung	<input type="checkbox"/>

# Technisches Datenblatt

## FireBox mit Einsteckdichtungen, Doppelklemmen

Art.-Nr. 7205750



### Technische Daten

Mit Deckel	<input checked="" type="checkbox"/>
Nennquerschnitt	16,00 mm <sup>2</sup>
Nennspannung	660,00 V
Schutzart	IP66
Plombierbar	<input type="checkbox"/>
Schlagfest	<input type="checkbox"/>
Transparenter Deckel	<input type="checkbox"/>
Witterungsbeständig	<input type="checkbox"/>