

# Technisches Datenblatt

## Bügelchelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne

Art.-Nr. 1162462



Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite.  
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.

Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!




- St** Stahl
- FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Art.-Nr.                 | 1162462            |
| Typ                      | 2056 3 46 FT       |
| Bezeichnung 1            | Bügelchelle        |
| Bezeichnung 2            | 3-fach             |
| Dimension                | 40-46mm            |
| Werkstoff                | Stahl              |
| Werkstoff Kürzel         | St                 |
| Oberfläche               | tauchfeuerverzinkt |
| Oberfläche nach DIN      | DIN EN ISO 1461    |
| Oberfläche Kürzel        | FT                 |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 25 Stück           |
| Gewicht                  | 19,80 kg/100 St.   |

### Technische Daten



|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Maß A                        | 23,00 mm                            |
| Maß B                        | 51,00 mm                            |
| Maß C                        | 40 mm                               |
| Maß G                        | M8                                  |
| Maß H                        | 184,00 mm                           |
| Maß L                        | 56,50 mm                            |
| Maß t                        | 2,00 mm                             |
| Maß x                        | 6,00 mm                             |
| Anzahl der Kabel/Rohre       | 3                                   |
| Max. Anzugsdrehmoment        | 5,00 Nm                             |
| für Schiene mit Schlitzweite | 16,00 - 17,00 mm                    |
| Halogenfrei                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mit Gegenwanne               | <input type="checkbox"/>            |
| Mit Kunststoffwanne          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mit Metallwanne              | <input type="checkbox"/>            |
| Montageart                   | Profilschiene                       |
| Schlagfest                   | <input type="checkbox"/>            |

# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne

Art.-Nr. 1162462



### Technische Daten

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Spannbereich D    | 40,00 - 46,00 mm |
| Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt    |
| Zusatz Werkstoff  | Stahl            |