

# Technisches Datenblatt

## Kabelabzweigkasten B 9/K M leer, mit Gewinde

Art.-Nr. 2001942



Schutzart IP67, Leerkasten zur Verwendung mit Einzelklemmen, 4 Deckelschrauben aus Kunststoff, daher absolut korrosionssicher, 2 Befestigungsfüße für Schrauben bis 5 mm Ø, 7 ausbrechbare Einführungen mit Gewinde M20 x 1,5. 3 Kabelverschraubungen aus Polyamid für Kabeldurchmesser von 9-12 mm Typ 106 M.  
Lichte Innenmaße: 84x84x34 mm.




UF Duroplast, Aminoplast Typ 131.5

Produkttext Lieferumfang	inkl. 3 Kabelverschraubungen aus Polyamid für Kabeldurchmesser von 9-12 mm Typ 106/20 B9K M
--------------------------	---

### Stammdaten

Art.-Nr.	2001942
Typ	B 9 K M
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Bezeichnung 2	mit 3 Kabelverschraubungen
Dimension	94x94x45
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Duroplast, Aminoplast Typ 131.5
Werkstoff Kürzel	UF
Kleinste VK-Einheit (VG)	5 Stück
Gewicht	13,50 kg/100 St.

### Technische Daten



Länge	94,00 mm
Breite	94,00 mm
Höhe	45,00 mm
Lichte Innenmaße	84x84x34 mm
Abmessung LxBxH	94x94x45 mm
Abmessung	94 x 94 x 45 mm
Anreihbar	<input type="checkbox"/>
Anzahl der Einführungen	7
Art der Einführung	Kabel
Art der Gehäusedurchführung	Gewinde und Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung U <sub>i</sub>	400,00 V
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Einführungen	7 ausbrechbare Einführungen mit Gewinde M20 x 1,5.
Einführung von Hinten	<input type="checkbox"/>
Explosionsgeprüfte Ausführung	<input type="checkbox"/>
Flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C

# Technisches Datenblatt

## Kabelabzweigkasten B 9/K M leer, mit Gewinde

Art.-Nr. 2001942



### Technische Daten

Form	quadratisch
Funktionserhalt (ETIM)	ohne
Für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Für Rohrdurchmesser	20 mm
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Abschirmung	<input type="checkbox"/>
Mit Deckel	<input checked="" type="checkbox"/>
Nennquerschnitt	0,00 - 70,00 mm <sup>2</sup>
Nennspannung	400,00 V
Schutzart	IP67
Plombierbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Schlagfest	<input type="checkbox"/>
Transparenter Deckel	<input type="checkbox"/>
Witterungsbeständig	<input type="checkbox"/>