

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T 100, geschlossen, EcoLine




Artikelnummer: 2007257



Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.

Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102



 Polypropylen Eco

Stammdaten

Artikelnummer	2007257
Typ	T 100 OE ECO
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Bezeichnung 2	ohne Einführungen
Lieferbar ab	08.03.2026
Hersteller	OBO
Dimension	150x116x67
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen Eco
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	16,35 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3649 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T 100, geschlossen, EcoLine




Artikelnummer: 2007257

Abmessungen



Länge	150 mm
Breite	116 mm
Höhe	67 mm



Technische Daten

Anreihbar	ja
Art der Einführung	keine
Art der Einführung	Kabel
Art der Gehäusedurchführung	ohne
Bemessungsisolationsspannung U _i	500 V
Bestückung	ohne
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Einführung von Hinten	ja
Einführungen	keine
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Form	rechteckig
Funktionserhalt	ohne
für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Halogenfrei	ja
Lichte Innenmaße	136x102x57 mm
Mit Abschirmung	nein
Mit Deckel	ja
Montageart	Wand-/ Deckenmontage
Nennquerschnitt min.	10 mm ²
Nennspannung	500 V
Plombierbar	ja
Schutzart	IP66
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Transparenter Deckel	nein

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T 100, geschlossen, EcoLine

Artikelnummer: 2007257



Technische Daten

Witterungsbeständig	nein
Ausführung Deckel Kabelabzweigkasten	Blinddeckel