


# Technisches Datenblatt

## Längsverbinder-Set Magic DD

Artikelnummer: 6069032



Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 85 mm.  
Durch die optimierte Bauform kann der Verbinder zur Herstellung von Radien und als Längenausgleichsstück bei großen Temperaturschwankungen eingesetzt werden.



- St** Stahl  
**DD** bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

### Stammdaten

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Artikelnummer                       | 6069032                                 |
| Typ                                 | KTS MV 840 DD                           |
| Bezeichnung 1                       | Längsverbinder-Set                      |
| Bezeichnung 2                       | für Kabelrinne Magic                    |
| Hersteller                          | OBO                                     |
| Dimension                           | 85x400x200                              |
| Farbe                               | zink                                    |
| Werkstoff                           | Stahl                                   |
| Oberfläche                          | bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip |
| Oberflächennorm                     | DIN EN 10346                            |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                                       |
| Mengeneinheit                       | Stück                                   |
| Gewicht                             | 57,3 kg                                 |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                              |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,457 kg CO2e / 1 Stück                 |


# Technisches Datenblatt

## Längsverbinder-Set Magic DD


**OBO**  
BETTERMANN

Artikelnummer: 6069032

### Abmessungen



|             |        |
|-------------|--------|
| Abmessung   | 85x400 |
| Länge       | 200 mm |
| Breite      | 400 mm |
| Höhe        | 85 mm  |
| Blechstärke | 1 mm   |
| Maß         | 400 mm |
| B           |        |



### Technische Daten

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Ausführung                       | Längsverbinder         |
| Funktionserhalt                  | nein                   |
| Geeignet für Gitterrinne         | nein                   |
| Geeignet für Kabelleiter         | nein                   |
| Geeignet für Kabelrinne          | ja                     |
| Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 85 mm                  |
| Gelenkverbinder horizontal       | nein                   |
| Gelenkverbinder vertikal         | nein                   |
| Rostfreier Stahl, gebeizt        | nein                   |
| Verbindungsart                   | schraubloser Verbinder |