

# Technisches Datenblatt

Abdeckrahmen AR45-BF1, für Geräteeinbaudose 71GD8-2, 1-fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation



Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 1fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD8-2.  
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.



**PC** Polycarbonat

## Stammdaten


|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 6119334                  |
| Typ                                 | AR45-BF1 SWGR            |
| Bezeichnung 1                       | Abdeckrahmen             |
| Bezeichnung 2                       | Modul 45, 1fach          |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 84x84mm                  |
| Farbe                               | schwarzgrau; RAL 7021    |
| Werkstoff                           | Polycarbonat             |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 1,5 kg                   |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1058 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

Abdeckrahmen AR45-BF1, für Geräteeinbaudose 71GD8-2,  
1-fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstal-  
lation



## Abmessungen



|        |       |
|--------|-------|
| Breite | 84 mm |
| Höhe   | 84 mm |

## Technische Daten

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Anzahl der Einheiten                | 1                |
| Anzahl der Einheiten horizontal     | 1                |
| Anzahl der Einheiten vertikal       | 0                |
| Ausführung der Oberfläche           | matt             |
| Befestigungsart                     | Klemmbefestigung |
| Geeignet für Einbauinstallation     | ja               |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal      | ja               |
| Geeignet für Unterflurkanaldose     | nein             |
| Geeignet für Unterputz-Installation | nein             |
| Halogenfrei                         | ja               |
| Klappdeckel                         | nein             |
| Montagerichtung                     | horizontal       |
| Schutzart                           | sonstige         |
| Textfeld/Beschriftungsfeld          | ja               |
| Tiefe                               | 8,5 mm           |
| Transparent                         | nein             |
| Mit Montagerahmen                   | nein             |
| Durchmesser Öffnung                 | 0                |