

Technisches Datenblatt

HW Hohlwand-Gerätedose 47, luftdicht

Artikelnummer: 2003806



Hohlwand-Gerätedose mit luftdichten Membraneinführungen, für den Einsatz in Hohlwänden mit einer Einbautiefe von mindestens 47 mm und einer Plattenstärke von 5 - 40 mm.

- 2 x 3 Schraubdomes
 - Geräteschrauben, Klemmlaschen
 - 2 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
 - 2 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm
 - 2 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm²
 - Luftdichte Verbindung mit weiteren Gerätedosen über Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V
 - Schallschutz geprüft bis 70 dB nach ISO 10140-2
- Lieferzubehör: 10 x Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V
Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.



PP/TPE Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer

Stammdaten

Artikelnummer	2003806
Typ	HG 47-L
Bezeichnung 1	HW Gerätedose
Bezeichnung 2	luftdicht
Lieferbar ab	01.10.2021
Hersteller	OBO
Dimension	Ø68mm, H47mm
Farbe	orange / grau
Werkstoff	Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,41 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

HW Hohlwand-Gerätedose 47, luftdicht

Artikelnummer: 2003806



Abmessungen



Höhe	47 mm
------	-------

Technische Daten

Anzahl der Einführungen	6
Anzahl der Einsätze	1
Art der Einführung	NYM-Leitungen, Datenleitungen und Wellrohre
Art der Gehäusedurchführung	Einführungsmembran
Ausführung	Einzel
Bauform	Gerätedose
Befestigung der Geräte	Schrauben
Deckel	ohne
Deckelbefestigung	Schrauben
flammwidrig	nach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 850°C
Form	rund
Fräslochdurchmesser	68 mm
für Rohrdurchmesser	20/25 mm
Geeignet für Plattenstärke max.	40 mm
Geeignet für Plattenstärke min.	5 mm
Halogenfrei	ja
Kombi-Einführungen Ø 20 / 25 mm	2
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm ²	2
Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²	2
Mit Schrauben	ja
Montageart	Hohlwand
Nennquerschnitt max.	2,5 mm ²
Nennquerschnitt min.	1,5 mm ²
Schlagfest	ja
Schutzart	IP30
Stützen	Verbindungsstützen
Luftdicht	ja
Bemessungsspannung	400 V

Technisches Datenblatt

HW Hohlwand-Gerätedose 47, luftdicht

Artikelnummer: 2003806

