


Technisches Datenblatt

Kanaleinheit, blind, Höhe 40-70 mm

Art.-Nr. 7424406

OBO
BETTERMANN



Montagefertige Kanaleinheit mit 3 Blinddeckeln zur Leitungsführung, bestehend aus Kanalunterteil (Bodenwanne mit Seiten- und Bodenbelagprofilen) und Kanaldeckel. Bodenwanne mit Haltetaschen für die selbstkontakterende Montage von Trennstegen. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhenstellbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und Deckelstoßdichtungen (3 St. bei Kanalnennbreiten 200 und 300) oder nivellierbare Deckelstoßunterstützungen: 3 St. bei Kanalnennbreite 400 und 6 St. bei Kanalnennbreiten 500 und 600. Kanaldeckel bei der Lieferung verschraubt.



St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7424406
Typ	OKA-W5004030
Bezeichnung 1	Kanaleinheit estrichbündig
Bezeichnung 2	blind
Dimension	2400x500x40
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	2.225,00 kg/100 m

Technische Daten

	Länge	2.400,00 mm
	Breite	500,00 mm
	Abdeckungen	3,00 St.
	Abdeckung Montageöffnung	<input type="checkbox"/>
	Anzahl der Montageöffnung	0
	Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten	3
	Anzahl der Züge	3,00 St.
	Bodenblech	<input checked="" type="checkbox"/>
	Dichtungseinbaumöglichkeit	<input checked="" type="checkbox"/>
	Deckelbefestigung rastend	<input type="checkbox"/>
	Einbauöffnung für Aufflurtank	<input type="checkbox"/>
	Entkoppelbar	<input type="checkbox"/>
	Geeignet für Dehnungsfuge	<input type="checkbox"/>
	Gewebewand	<input type="checkbox"/>
	Kanalhöhe	40,00 - 70,00 mm
	Materialstärke Deckel	4,00 mm
	Mindestestrichhöhe	40
	Mit Überstand	<input checked="" type="checkbox"/>
	Mit Trennwand	<input type="checkbox"/>
	Mit Anschlussöffnung	<input type="checkbox"/>
	Mit Potenzialausgleich	<input type="checkbox"/>
	Montageöffnung	ohne
	Montageöffnung	ohne

Technisches Datenblatt

Kanaleinheit, blind, Höhe 40-70 mm

Art.-Nr. 7424406



Technische Daten

Nivellierbereich	40,00 - 70,00 mm
Nutzquerschnitt	8.500,00 mm ²
Oberteil abnehmbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Trennwandbefestigung	rasten