


# Technisches Datenblatt

## Potentialausgleichsschiene BigBar für Industriebereich

Artikelnummer: 5015836



Hauptpotentialausgleichsschiene für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)

- Isolatorfüße
- schnelle und einfache Montage der Anschlussleitungen mittels Schlossschrauben M10
- komplett mit Dübel und Schrauben zur Wandmontage
- mit Federscheibe (DIN 137) zur Schraubensicherung gegen Selbstlockern (z. B. in Industrie und Ex-Bereichen gefordert)




Cu Kupfer

### Stammdaten

Artikelnummer	5015836
Typ	1802 8 CU
Bezeichnung 1	Potentialausgleichsschiene
Bezeichnung 2	BigBar / 8 Anschlüsse
Hersteller	OBO
Dimension	8xM10
Werkstoff	Kupfer
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	116,55 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen



Länge	343,5 mm
Breite	40 mm
Höhe	5 mm

# Technisches Datenblatt

## Potentialausgleichsschiene BigBar für Industriebereich

Artikelnummer: 5015836



### Technische Daten

Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm	0
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 40 mm	0
Anzahl Anschluss Leitung bis 16 mm <sup>2</sup> starr	0
Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm <sup>2</sup> starr	0
Anzahl Anschluss Leitung bis 6 mm <sup>2</sup> starr	0
Anzahl Anschluss Leitung bis 95 mm <sup>2</sup> starr	0
Anzahl Anschluss Rundleiter 10 mm	0
Anzahl Anschluss Rundleiter 8 mm	0
Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm	0
Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt	8
Anzahl der Anschlüsse	8
Ausführung	nur Klemme
Bauform	Aufbau fix
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Isolator	ja
Werkstoff der Klemme	Kupfer
Werkstoff der Kontaktschiene	Kupfer