Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Artikelnummer: 1170287





Passend zu Flach-, Winkel- und U-Eisen von 4 - 12 mm Materialstärke. Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl. Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.

Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten

Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!





Stahl



tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	1170287
Тур	2056F 2 28 FT
Bezeichnung 1	Bügelschelle
Bezeichnung 2	2-fach
Hersteller	OBO
Dimension	22-28mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne



Artikelnummer: 1170287



Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	2
für 1 Kabel H	60 mm
für 1 Kabel L	25
für 2 Kabel H	90 mm
für 2 Kabel L	38 mm
für 3 Kabel H	120 mm
für 3 Kabel L	38 mm
für Rohrdurchmesser max.	25 mm
für Rohrdurchmesser min.	25 mm
Halogenfrei	ja
Max. Anzugsdrehmoment	3 Nm
Mit Kunststoffwanne	ja
Mit Metallwanne	nein
Montageart	flaches Profil
Schlagfest	nein
Spannbereich D max.	28 mm
Spannbereich D min.	22 mm
Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl
Mit Gegenwanne	nein
Werkstoff der Wanne	Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne	Polypropylen