

Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Artikelnummer: 1176528



Passend zu allen C-Profileschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe lichtgrau RAL 7035.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Artikelnummer: 1176528



Stammdaten

Artikelnummer	1176528
Typ	2056U 2 52 FT
Bezeichnung 1	Bügelschelle
Bezeichnung 2	2-fach
Hersteller	OBO
Dimension	46-52mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	15,05 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Bügelchelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne



Artikelnummer: 1176528



Abmessungen



Maß A	23 mm
Maß B	57 mm
Maß C	40 mm
Maß G	M8
Maß H	140 mm
Maß L	45,5 mm
Maß t	2 mm
Maß x	6,5 mm



Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Artikelnummer: 1176528



Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	2
für 1 Kabel H	85 mm
für 1 Kabel L	38,5
für 2 Kabel H	140 mm
für 2 Kabel L	45,5 mm
für Rohrdurchmesser max.	50 mm
für Rohrdurchmesser min.	50 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.	22 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.	18 mm
Halogenfrei	ja
Max. Anzugsdrehmoment	5 Nm
Mit Kunststoffwanne	ja
Mit Metallwanne	nein
Montageart	Profilschiene
Schlagfest	nein
Spannbereich D max.	52 mm
Spannbereich D min.	46 mm
Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl
Mit Gegenwanne	nein
Werkstoff der Wanne	Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne	Polypropylen