

Technisches Datenblatt

Kabelbinder, schwarz, UV- und witterungsbeständig

Artikelnummer: 2331824



Kabelbinder dienen zur schnellen unkomplizierten Fixierung oder Bündelung von Kabeln und Rohren an Kabeltragsystemen oder anderen Montagekonstruktionen.




PA Polyamid

Stammdaten

| | |
|---------------------|------------------|
| Artikelnummer | 2331824 |
| Typ | 565 2.5x200 SWUV |
| Bezeichnung 1 | Kabelbinder |
| Bezeichnung 2 | UV beständig |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 2,5x200mm |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | Polyamid |
| Kleinste VK-Einheit | 100 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,062 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Abmessungen



| | |
|--------|--------|
| Länge | 200 mm |
| Breite | 2,5 mm |
| Höhe | 1,3 mm |
| Maß B | 2,5 mm |
| Maß L | 200 mm |
| Maß t | 1,3 mm |

Technisches Datenblatt

Kabelbinder, schwarz, UV- und witterungsbeständig

Artikelnummer: 2331824



Technische Daten

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Ausführung | außenverzahnt |
| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
| Befestigungsart | ohne |
| Beschriftungsfläche | ohne |
| Halogenfrei | ja |
| Lösbarer Verschluss | nein |
| Max. Bündeldurchmesser | 55 mm |
| MIL-Zulassung | nein |
| Montagetemperatur max. | 90 °C |
| Montagetemperatur_min. | -30 °C |
| Reflektierend | nein |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -30 °C |
| Transparent | nein |
| UL-Zulassung | ja |
| UV-beständig | ja |
| VG-Zulassung | nein |
| Zugfestigkeit | 80 N |