

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 605, mittel, G

Artikelnummer: 1018353



Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre *Größen 7 bis 12 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.



St Stahl

G galvanisch verzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 1018353 |
| Typ | 605 35 G |
| Bezeichnung 1 | Befestigungsschelle |
| Bezeichnung 2 | zweilappig |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 35mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Oberflächennorm | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Kleinste VK-Einheit | 100 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 1,921 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 605, mittel, G

Artikelnummer: 1018353



Abmessungen



| | |
|--------|--------|
| Länge | 70 mm |
| Breite | 14 mm |
| Höhe | 32 mm |
| Maß A | 70 mm |
| Maß B | 56 mm |
| Maß b | 14 mm |
| Maß D | 35 mm |
| Maß d | 5,5 mm |
| Maß e | 7 mm |
| Maß H | 32 mm |
| Maß t | 1,5 mm |

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Abstand zur Wand | nein |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Ausführung | zweilappig |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| für Durchmesser | 35 |
| Geeignet im Brandschutzbereich | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Kunststoffummantelt | nein |
| Lochgröße | 5,5 x 7 mm |
| Materialstärke | 1,5 mm |
| Nenndurchmesser | 35 mm |
| UV-beständig | ja |