

Technisches Datenblatt

Brandschutzkanal I90/E30, Innenhöhe 50 mm

Art.-Nr. 7215154



Brandschutzkanal I90/E30, gem. DIN 4102 Teil 11 und Teil 12, inklusive 12 St. Senkschrauben und 3 x 1 m Dichtungsstreifen.




Glasfaserleichtbeton

Produkttext Lieferumfang | 12 x Senkschraube, 3 x 1 m Dichtungsstreifen

Stammdaten

Art.-Nr.	7215154
Typ	BSK 090511
Bezeichnung 1	Brandschutzkanal I90/E30
Dimension	50x110
Farbe	grau
Werkstoff	Glasfaserleichtbeton
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 m
Gewicht	940,00 kg/100 m

Technische Daten



Länge	1.000,00 mm
Abmessung Innen	50x110 mm
Abmessung Außen	95x170 mm
Maß B	170,00 mm
Maß H	95,00 mm
Maß b	110,00 mm
Maß h	50,00 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten	4
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt	30
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal	90
Mit Lochung	<input type="checkbox"/>
Trennwände möglich	<input type="checkbox"/>
Ummantelung	ohne
Werkstoff des Isoliermaterials	Glasfaser-Leichtbeton