

Technisches Datenblatt

Porenbetondübel mit Außengewinde

Art.-Nr. 3497600



Brandschutztechnisch geprüfter und zugelassener Stahlspreizdübel für den Einsatz in Porenbeton. Ausführung mit Außengewinde. Für eine Brandbelastung bis zu 120 Minuten geeignet, Lastwerte der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entnehmen (gilt für Porenbeton der Festigkeitsklassen min. 3,3). Für die Montage ist ein Setzwerkzeug erforderlich.


DIBt U

St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	3497600
Typ	PBD M6x10
Bezeichnung 1	Porenbetondübel
Bezeichnung 2	mit Außengewinde
Dimension	86x10
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberfläche nach DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oberfläche Kürzel	G
Kleinste VK-Einheit (VG)	25 Stück
Gewicht	4,90 kg/100 St.

Technische Daten



Länge	86,00 mm
Maß L	86,00 mm
Ausführung	zum Einschlagen
Klemmstärke	10,00 mm
Gewinde	M6
Gewindeart	metrisch
Gewinde metrisch	6