

Technisches Datenblatt

Porenbetondübel mit Innengewinde

Art.-Nr. 3497700



Brandschutztechnisch geprüfter und zugelassener Stahlspreizdübel für den Einsatz in Porenbeton. Ausführung mit Innengewinde. Für eine Brandbelastung bis zu 120 Minuten geeignet, Lastwerte der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entnehmen (gilt für Porenbeton der Festigkeitsklassen min. 3,3). Für die Montage ist ein Setzwerkzeug erforderlich.

DIBt U

- St** Stahl
- G** galvanisch verzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	3497700
Typ	PBD i M6
Bezeichnung 1	Porenbetondübel
Bezeichnung 2	mit Innengewinde
Dimension	82x12
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberfläche nach DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oberfläche Kürzel	G
Kleinste VK-Einheit (VG)	25 Stück
Gewicht	4,50 kg/100 St.

Technische Daten

	Länge	82,00 mm
	Maß L	82,00 mm
	Ausführung	zum Einschlagen
	Gewinde	M6
	Gewindeart	metrisch
	Gewindelänge	25,00 mm
	Gewinde metrisch	6