


Technisches Datenblatt

Vertikalbogen 45°, fallend 1025

Art.-Nr. 7216455




- St** Stahl
- FS** bandverzinkt

Vertikalbogen in fallender Ausführung zur Herstellung von vertikalen Versprüngen bei abgehängter Montage des BSKM 1025, mit Aufnahmemöglichkeit für Gewindestangen M10, inklusive Dichtungen und Muttern, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.

Stammdaten

Art.-Nr.	7216455
Typ	BSKM-EF 1025 FS
Bezeichnung 1	Etage fallend
Bezeichnung 2	für abgehängte Montage
Dimension	100x250
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	242,40 kg/100 St.

Technische Daten



Breite	360,00 mm
Höhe	151,00 mm
Maß A	360,00 mm
Maß B	250,00 mm
Maß D	171,00 mm
Maß E	99,00 mm
Maß H	100,00 mm
Maß b	250,00 mm
Maß d	284,00 mm
Maß h	100,00 mm
Anzahl der brennbaren Seiten	3
Deckelbefestigung	sonstige
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal	120
Mit Lochung	<input type="checkbox"/>
Trennwände möglich	<input type="checkbox"/>
Ummantelung	Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials	sonstige
Winkel des Bogens	45,00 °