

Technisches Datenblatt

Buchsenteil 5-polig, white

Artikelnummer: 6108962



Buchsenteil 5-polig, Typ WINSTA® MIDI mit Klemmanschluss.
Ein- und mehrdrähtige Leiter ohne Aderendhülse anschließbar. Unmontiert mit
Zugentlastung und vor Ort konfektionierbar. 250 V, 25 A.

Nennquerschnitt: 4 mm²

Abmantellänge: 55 mm

Abisolierlänge: 9 mm




PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	6108962
Typ	BT-WIN 5P W
Bezeichnung 1	Buchsenteil
Bezeichnung 2	5-polig, WINSTA
Hersteller	OBO
Dimension	76x55x17
Farbe	weiß
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,885 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Länge	76 mm
Breite	55 mm
Höhe	17 mm

Technische Daten

Anschlussart	Federzuganschluss
Anschlussquerschnitt (eindrätig) max.	4 mm ²
Anschlussquerschnitt (eindrätig) min.	0,5 mm ²
Anschlussquerschnitt (feindrätig) max.	4 mm ²
Anschlussquerschnitt (feindrätig) min.	0,5 mm ²
Art der Verriegelung	im Steckverbinder integriert
Ausführung des Geräteanschlusses	Buchse
Bemessungsstoßspannung	6
Brandlast	0,12
Einbauvariante	Einbauteil/Steckverbindung
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuSn
Mechanische Kodierung	ja
Nennspannung	250 V
Nennstrom	25 A
Oberflächenbehandlung der Kontakte	sonstige
Pol-Kennzeichnung	L, N, PE, 1, 2
Polzahl	5
Schutzart	IP20
Steckrichtung	gerade
Stecksystem	WINSTA® MIDI
Verschmutzungsgrad	3