

Technisches Datenblatt

Trennwand GA-TW70

Artikelnummer: 6279711



Trennwand zur Unterteilung der Rapid 80 GA, Rapid IBIS Geräteeinbaukanäle Aluminium und ISS Installationssäulen zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.

Bei der senkrechten Montage von Geräteeinbaukanälen sowie bei der Installation von ISS Installationssäulen wird zur sicheren Fixierung der Trennwand die Kanaklammer Typ KL80A benötigt.



St Stahl

Stammdaten

Artikelnummer	6279711
Typ	GA-TW70
Bezeichnung 1	Trennwand
Bezeichnung 2	für GA 70
Hersteller	OBO
Dimension	8,4x51x2000
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	51,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Trennwand GA-TW70

Artikelnummer: 6279711



Abmessungen



Länge	2.000 mm
Breite	51 mm
Höhe	8,4 mm

Technische Daten

Ausführung	1-fach
Befestigungsart	einlegbar
Geeignet für Kanalhöhe	70
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C