


Technisches Datenblatt

Modul 45connect® Steckerteil-Adapter

Art.-Nr. 6117197



Steckerteil-Adapter, U-förmig, für den Anschluss an eine Steckdose STD-D0C / STD-D3C oder STD-F0C / STD-F3C von der Seite, für Verlängerungsleitung VL mit Wieland-Buchse GST 18i 3p.





PA Polyamid

Stammdaten

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Art.-Nr. | 6117197 |
| Typ | STA-SKS SU1 W |
| Bezeichnung 1 | Steckerteil-Adapter, U-förmig |
| Bezeichnung 2 | GST 18i 3p, Modul 45connect |
| Farbe | weiß |
| Werkstoff | Polyamid |
| Werkstoff Kürzel | PA |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 10 Stück |
| Gewicht | 1,19 kg/100 St. |

Technische Daten



| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Länge | 35,00 mm |
| Breite | 40,00 mm |
| Höhe | 29,00 mm |
| Art der Verriegelung | im Steckverbinder integriert |
| Ausführung | Stecker |
| Einbauvariante | Einbauteil/Steckverbindung |
| Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz | weiß |
| Farbe des separaten Adapterstücks | weiß |
| Gewindeanschlussmaß | kein Gewindeanschluss |
| Halogenfrei | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Oberflächenbehandlung der Kontakte | verzinkt |
| Mechanische Kodierung | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nennspannung | 250,00 V |
| Nennstrom | 16,00 A |
| Neigungswinkel | 0,00 - 0,00 ° |
| Polzahl | 3 |
| Pol-Kennzeichnung | L, N, PE |
| Schutzart | IP20 |
| Steckrichtung | gerade |