


Technisches Datenblatt

Gitterrinne GR-Magic® 35 G

Artikelnummer: 6000066



Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 35 mm.
Für die Gitterrinne werden keine zusätzlichen Verbinderbauteile benötigt, sie wird einfach ineinandergesteckt. Die Maschenweite beträgt 50 x 100 mm (Ausnahme GRM 35/50 = 20 x 100 mm).



Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.



- St** Stahl
- G** galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6000066
Typ	GRM 35 300 G
Bezeichnung 1	Gitterrinne GRM
Hersteller	OBO
Dimension	35x300x3000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	159 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Gitterrinne GR-Magic® 35 G

Artikelnummer: 6000066



Abmessungen




Länge	3.000 mm
Breite	300 mm
Breite	11,81 in
Höhe	35 mm
Höhe	1 in
Maß B	300 mm

Technische Daten

Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Befestigungsart Montage-System	Boden Decke Wand
Funktionserhalt	nein
Integrierte Trennwand	ohne
Nutzquerschnitt	105 cm ²
Nutzquerschnitt	10500 mm ²
Profilform	U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Schraublose Verbinder	ja
Weitspann-Ausführung	nein
Belastungstesttyp nach IEC 61537	Typ II
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung

Belastungen

einsetzbare Stützabstände min.	1 m
einsetzbare Stützabstände max.	2 m
Stützabstand 1,0m	0,75 kN/m
Stützabstand 1,5m	0,22 kN/m
Stützabstand 2,0m	0,15 kN/m



Belastungsdiagramm Gitterrinne GR-Magic Typ GRM 35

- 1** Zulässige Kabelrinnen-/leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- 2** Stützweite in m
- 3** Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- 4** Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne-/leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite