


# Technisches Datenblatt

Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70130

Artikelnummer: 6274541



Inneneck zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Artikelnummer       | 6274541             |
| Typ                 | GK-I70130CW         |
| Bezeichnung 1       | Inneneck            |
| Hersteller          | OBO                 |
| Dimension           | 70x130mm            |
| Farbe               | cremeweiß; RAL 9001 |
| Werkstoff           | Polyvinylchlorid    |
| Kleinste VK-Einheit | 1                   |
| Mengeneinheit       | Stück               |
| Gewicht             | 110 kg              |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.          |


# Technisches Datenblatt

Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70130

Artikelnummer: 6274541



## Abmessungen



|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 200 mm |
| Breite | 130 mm |
| Höhe   | 70 mm  |

## Technische Daten

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Anzahl der Oberteile          | 1            |
| Ausführung                    | Unterteil    |
| Form                          | symmetrisch  |
| Halogenfrei                   | nein         |
| Kabelhalteklammer             | nein         |
| Kanalverbinder                | nein         |
| Montageart der Oberteile      | innenliegend |
| Montagelochung im Boden       | ja           |
| Oberteilbreite                | 76,5 mm      |
| Oberteilbreite 2              | 0 mm         |
| Oberteilbreite 3              | 0 mm         |
| Schutzart                     | IP30         |
| Schutzfolie                   | ja           |
| Schutzgrad IK-Code            | IK08         |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C        |
| Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C       |
| Winkelbereich max.            | 90 mm        |
| Winkelbereich min.            | 90 mm        |