

Technisches Datenblatt

Universalklemme für PV-Modulmontage

Artikelnummer: 5901010



Universalklemme zum Montieren von Photovoltaik-Modulen auf Flach- und Schrägdächern, geeignet als Klemme zwischen 2 Modulen oder als Endklemme. Rastbare Vorbefestigung an Trägerprofil TP 45 sowie an Stützen STK und STL. Geeignet für Schlitzweite 10 mm. Nach Einrasten um 90° drehbar. Schraubbare Befestigung des PV-Moduls mit Schlüssel Torx 30.



A2 Edelstahl, rostfrei

BK blank

Stammdaten

Artikelnummer	5901010
Typ	KLU A2
Bezeichnung 1	Universalklemme
Bezeichnung 2	für Flach-/Schrägdachsystem
Hersteller	OBO
Dimension	41x42x79
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6,59 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Universalklemme für PV-Modulmontage

Artikelnummer: 5901010



Abmessungen



Breite	43 mm
Höhe	79 mm

Technische Daten

Mit Befestigungsmaterial	nein
Tiefe	42 mm
Ausführung Photovoltaik-Verbindungs- und Befestigungselement	Universalklemme
Für Rahmenhöhe min.	30 mm
Für Rahmenhöhe max.	50 mm
Drehfeder Steifigkeit (k.rot.y)	0
Drehfeder Steifigkeit (k.rot.z)	0