

Technisches Datenblatt

Installationssäule, Typ ISSDM45

Artikelnummer: 6289970



ISS Installationssäule aus Aluminium mit einer 45 mm Systemöffnung.

Set bestehend aus:

- 1 zweizügige Säule mit Spannbefestigung
Gesamtlänge: 3315 mm - 3480 mm
- 1 Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung
- 2 Oberteile Aluminium Länge 3000 mm

Die oben an die ISS Installationssäule angebrachte Spannvorrichtung kann von 315 - 480 mm variabel verstellt werden. Die Farben sind wahlweise blank Aluminium eloxiert oder reinweiß. Die Säule basiert auf einem schlanken, ovalen Aluminiumprofil. Gegenüberliegend befinden sich zwei 45mm-Systemöffnungen zum direkten Einbau von Modul 45®-Einbaugeräten.



Technisches Datenblatt

Installationssäule, Typ ISSDM45


Artikelnummer: 6289970



Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 6289970 |
| Typ | ISSDM45RW |
| Bezeichnung 1 | Installationssäule |
| Bezeichnung 2 | Boden/Decke |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 3000x80x130 |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Werkstoff | Aluminium |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 1172 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Abmessungen



| | |
|--------|----------|
| Länge | 3.000 mm |
| Breite | 80 mm |
| Höhe | 130 mm |

Technisches Datenblatt

Installationssäule, Typ ISSDM45

Artikelnummer: 6289970



Technische Daten

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 2 |
| Anzahl der Züge | 2 St. |
| Ausführung | doppelseitig |
| Befestigungsart | spannen |
| Bodenmontage | ja |
| Deckenmontage | ja |
| Durchgehendes Profil | ja |
| Halogenfrei | ja |
| Höhenausgleich max. | 480 mm |
| Höhenausgleich min. | 315 mm |
| Kabeleinführung | oben/unten |
| Oberteilbreite | 45 mm |
| Ortsveränderlich | nein |
| Säulenform | oval |
| Säulenhöhe max. | 3480 mm |
| Säulenhöhe min. | 3315 mm |
| Verstellbar | ja |
| Vorverdrahtet | nein |