


Technisches Datenblatt

Kabelrinne, Marinenorm MKR 15

Art.-Nr. 6045850



Kabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-1.



VA	Edelstahl, rostfrei 1.4571
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	6045850
Typ	MKR 15 050 A4
Bezeichnung 1	Kabelrinne Marinenorm
Bezeichnung 2	Materialstärke 1,00mm
Hersteller	OBO
Dimension	15x50x2000
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	49,40 kg/100 m

Technische Daten

Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Mit Oberteil	<input type="checkbox"/>
Montagelochung im Boden	<input checked="" type="checkbox"/>
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>

Technisches Datenblatt


Kabelrinne, Marinenorm MKR 15

Art.-Nr. 6045850



Technische Daten

Abmessungen



Länge	2.000,00 mm
Breite	50,00 mm
Höhe	15,00 mm
Seitenhöhe	15,00 mm
Maß B	50,00 mm
Blechstärke	1,00 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 0,5m	2,20 kN/m
Stützabstand 1,0m	0,35 kN/m
Stützabstand 1,5m	0,15 kN/m